

Garant**Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, pravý, Stopka Ø DS / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268116 8/05 |
| GTIN | 4062406584122 |
| Třída artiklu | 21P |

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Délka hlavy L ₁ | 26 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 26 |
| ISO kód držáku | E08X SVJCR/L05 |
| Úhel nastavení κ | 142 stupeň |
| Středové přesazení L ₃ | 2 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 0501.. |
| Šířka hrdla L ₄ | 4 mm |
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 5,5 mm |
| Celková délka L | 57 mm |
| Ø stopky D _s | 8 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | pravý |
| Řezný materiál | TK |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26

269028 26