

Garant**Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, levá, Stopka \varnothing DS / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Třída artiklu	21P

Technický popis

Šířka hrdla L_4	6 mm
Celková délka L	57 mm
\varnothing minimálního předvrtání D_{\min}	9,2 mm
ISO kód držáku	E08X SVXCR/L05
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Středové přesazení L_3	5 mm
Délka hlavy L_1	26 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Velikost destiček	5 mm
\varnothing stopky D_s	8 mm
Úhel nastavení κ	113 stupeň
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---------------------------------------------	-----------