

**Garant****Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, levá, Stopka Ø DS / velikost destičky:  
8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Třída artiklu	21P

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	5,5 mm
Úhel nastavení $\kappa$	142 stupeň
Středové přesazení $L_3$	2 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Celková délka $L$	57 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Délka hlavy $L_1$	26 mm
ISO kód držáku	E08X SVJCR/L05
Šířka hrdla $L_4$	4 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26

269028 26