

Garant**Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, pravý, Stopka Ø DS / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Třída artiklu	21P

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Celková délka L	57 mm
ISO kód držáku	E08X SVLCR/L05
Ø minimálního předvrtání D_{min}	9,2 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Středové přesazení L_3	5 mm
Délka hlavy L_1	26 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Velikost destiček	5 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------