

Garant**Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, pravý, Stopka Ø DS / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Třída artiklu	21P

Technický popis

Délka hlavy L_1	26 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Ø minimálního předvrtání D_{min}	9,2 mm
Celková délka L	57 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Středové přesazení L_3	5 mm
Velikost destiček	5 mm
ISO kód držáku	E08X SV95CR/L05
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------