

Garant**Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, levá, Stopka \varnothing DS / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Třída artiklu	21P

Technický popis

\varnothing minimálního předvrtání D_{\min}	9,2 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Velikost destiček	5 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Užitná hloubka T	3 mm
\varnothing stopky D_s	8 mm
Délka hlavy L_1	26 mm
ISO kód držáku	E08X SV95CR/L05
Středové přesazení L_3	5 mm
Celková délka L	57 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------