

**Garant****Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, levá, Stopka  $\varnothing$  DS / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268121 8/05
GTIN	4062406584177
Třída artiklu	21P

**Technický popis**

Šířka hrdla $L_4$	6 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	8 mm
ISO kód držáku	E08X SVLCR/L05
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Celková délka L	57 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Užitná hloubka T	3 mm
Středové přesazení $L_3$	5 mm
$\varnothing$ minimálního předvrtání $D_{min}$	9,2 mm
Délka hlavy $L_1$	26 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Velikost destiček	5 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---------------------------------------------	-----------