

Garant**Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, levý, Stopka \varnothing DS / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Třída artiklu	21P

Technický popis

\varnothing stopky D_s	8 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Užitná hloubka T	3,5 mm
Velikost destiček	5 mm
Délka hlavy L_1	26 mm
Středové přesazení L_3	5,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
\varnothing minimálního předvrtání D_{min}	10,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Celková délka L	57 mm
ISO kód držáku	E08X SVVCR/L05
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------