



## Zásuvková lišta IP44, Počet zásuvek: 5



### Údaje o objednavce

Artikové číslo	081169 5
GTIN	4007123647576
Třída artiklu	08B

### Popis

#### Provedení:

S osvětleným bezpečnostním spínačem a o 45° otočenými patičkami zásuvek. Jmenovitý výkon 3500 W (16 A).

Zásuvky **chráněné proti stříkající vodě** se samozavíracími sklopnými víčky a těsnicími kroužky. Plastový kryt, odolný proti nárazu a lomu se stabilním závěsným třmenem.

Se zásuvkou pro **země F, B, PL a CZ.**

Délka kabelu: 2 m

### Technický popis

Vhodné pro země	F/ B/ PL/ CZ
Zdroj energie	Síťový provoz
Počet zásuvek 230 V / 16 A	5
Vstup typu zástrčky	E
Počet zásuvek	5
Délka lišty	520 mm

Konstrukce kabelu	3G1,5
Třída kabelu	H07RN-F
Délka kabelu	2 m
Druh produktu	Zásuvková lišta