

Garant UNILINE

UNI Panel, Typ: S**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955440 S
GTIN	4062406583286
Třída artiklu	9GC

Popis**Provedení:**

Úzký oboustranný sloupek z ocelového plechu s děrovanou stěnou \square 9x9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn a háčků a držáků Easyfix. Stabilní spodní deska v antracitu umožňuje snadnou instalaci a přesun.:

Lakování:

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

Upozornění:

Identifikační štítky najdete pod č. 955442 – 955444. Vhodné piktogramy (pro různá použití) pro identifikační štítky najdete pod číslem 955474.

Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9x9

Výška: 1375 mm

Hloubka: 380 mm

Šířka: 300 mm

Nosnost: 30 kg

Hmotnost: 17 kg

Technický popis

Řada	Panel
Hloubka	380 mm
Šířka	300 mm
Výška	1375 mm
Nosnost	30 kg
Hmotnost	17 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Druh produktu	stojan z děrované stěny