

Garant UNILINE

UNI Panel, Typ: L**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955440 L
GTIN	4062406583309
Třída artiklu	9GC

Popis**Provedení:**

Úzký oboustranný sloupek z ocelového plechu s děrovanou stěnou \square 9x9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn a háčků a držáků Easyfix. Stabilní spodní deska v antracitu umožňuje snadnou instalaci a přesun.

Lakování:

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

Upozornění:

Identifikační štítky najdete pod č. 955443 – 955444. Vhodné piktogramy (pro různá použití) pro identifikační štítky najdete pod číslem 955474.

Technický popis

Nosnost	30 kg
Šířka	610 mm
Řada	Panel
Hmotnost	45 kg

Výška	2165 mm
Hloubka	440 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Druh produktu	stojan z děrované stěny