

HOLEX**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415196 1000
GTIN	4062406584276
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Nonius a odečítací plocha protireflexně chromované. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a Ø obrobků.** Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření.

Technický popis

Norma	Výrobní norma
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Odečet	0,05 mm
Délka měřicí čelisti	200 mm
Hmotnost	2,5 kg
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Mezní chyba	0,24 mm
Rozsah měření	0 - 1000 mm
Kalibrování	A1
Stupnice	1/20 mm
Stupnice nonia mm / palce	ano
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX

Všechny díly	kalená
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000