

**HOLEX****Posuvné měřítko, Rozsah měření: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415196 1500
GTIN	4062406584283
Třída artiklu	42A

**Popis****Provedení:**

Nonius a odečítací plocha protireflexně chromované. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a Ø obrobků.** Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřících čelistí pro vnitřní měření. S jemným nastavováním.

**Technický popis**

Délka měřicí čelisti	200 mm
Rozsah měření	0 - 1500 mm
Odečet	0,05 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Stupnice	1/20 mm
Norma	Výrobní norma
Mezní chyba	0,36 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	30 mm
Kalibrování	A1
Hmotnost	5,3 kg
Stupnice nonia mm / palce	ano
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX

Všechny díly	kalená
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko
<b>Služby</b>	
Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 2000 mm	021000 2000