

HOLEX**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 2000mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 415196 2000 |
| GTIN | 4062406584290 |
| Třída artiklu | 42A |

Popis**Provedení:**

Nonius a odečítací plocha protireflexně chromované. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a Ø obrobků.** Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřících čelistí pro vnitřní měření. S jemným nastavováním.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Norma | Výrobní norma |
| Stupnice | 1/20 mm |
| Rozsah měření | 0 - 2000 mm |
| Délka měřicí čelisti | 200 mm |
| Odečet | 0,05 mm |
| Kalibrování | A1 |
| Hmotnost | 9,3 kg |
| Mezní chyba | 0,44 mm |
| Ø nástavce pro vnitřní měření | 30 mm |
| Stupnice nonia mm / palce | ano |
| Měřicí technika | analogový |
| Materiál | ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | kalená |

Druh produktu

Dílenské posuvné měřítko

SlužbyKalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.
Maximální rozsah měření 2000 mm

021000 2000