


Garant UNILINE

UNI Wall stacionární, Typ: M**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955450 M
GTIN	4062406584597
Třída artiklu	9GC

Popis**Provedení:**

Velmi stabilní oboustranná stěna z ocelového plechu s děrovanou stěnou $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háčků a držáků Easyfix. Stabilní spodní deska v antracitu umožňuje snadnou instalaci a přesun.

Lakování:

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

Upozornění:

Označovací nástavec najdete pod č. 955453. Vhodné piktogramy (různé účely použití) pro označovací nástavec najdete pod č. 955474.

Technický popis

Výška	1920 mm
Šířka	600 mm
Nosnost	75 kg
Užitná šířka	600 mm

Hloubka	750 mm
Řada	Wall
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Druh produktu	Stojan z děrované stěny