

Garant UNI LINE

Sada kol pro UNI Line 4dílná, Typ: 1**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955459 1
GTIN	4062406584702
Třída artiklu	9GC

Popis**Provedení:**

Kola o \varnothing 125 mm. Ideální i na nerovný podklad. Ochrana proti namotávání nití zabraňuje zablokování kolečka. Optimální tichý chod díky kvalitním kuličkovým ložiskům. S polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem a malým hlukem při jízdě. Nosnost na kolo 200 kg. Maximální nosnost při použití 4 koleček: 600 kg.

Rozsah dodávky:

2 říditelná a 2 aretovatelná kolečka s brzdami pro kolo a otočný věnec. Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Pozinkováno, nelze konfigurovat.

Výška: 150 mm

Konstrukční výška: 150 mm

\varnothing koleček: 125 mm

Nosnost jednoho kusu: 200 kg

Technický popis

Nosnost jednoho kusu	200 kg
Výška	150 mm
Konstrukční výška	150 mm
\varnothing koleček	125 mm

Druh produktu

Kolo