


Garant UNILINE

**UNI Wall pojízdný, Typ: M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955451 M
GTIN	4062406584719
Třída artiklu	9GC

**Popis****Provedení:**

Velmi stabilní oboustranná stěna z ocelového plechu s děrovanou stěnou  $\square$  9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háčků a držáků Easyfix. Stabilní spodní deska v antracitu umožňuje snadnou instalaci a přesun. Se 4 říditelnými kolečky, Ø 125 mm, 2 s brzdou.

**Lakování:**

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

**Upozornění:**

Označovací nástavec najdete pod č. 955453. Vhodné piktogramy (různé účely použití) pro označovací nástavec najdete pod č. 955474.

**Technický popis**

Šířka	600 mm
Výška	2067 mm
Řada	Wall
Ø koleček	125 mm

Užitná šířka	600 mm
Hloubka	750 mm
Nosnost	75 kg
Hmotnost	69 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Druh produktu	stojan z děrované stěny

## Příslušenství

Sada kol pro UNI Line 4dílná Typ 1	955459 1
UNI Wallstacionární Typ M	955450 M