


Garant UNILINE

UNI Tower pojízdný, typ H, Typ: L**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955463 L
GTIN	4062406584757
Třída artiklu	9GC

Popis**Provedení:**

Reprezentativní, modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem Easyfix. Variabilní a univerzální použití pro různé aplikace a osazení, např. pro realizaci metody 5S, poskytnutí materiálu pro první pomoc, čistícího materiálu, náradí, informací atd.

Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn i háků a držáků Easyfix. Rychle viditelný ve výrobním prostředí díky volitelným signalizačním nástavcům v různých barvách. Volitelná uzamykatelná dvířka nabízejí možnost bezpečného uložení. Se 4 říditelnými kolečky, $\varnothing 125$ mm, 2 s brzdou.

Tvar H: 2 boční stěny s příčným panelem uprostřed. Police a dvířka lze instalovat zepředu i zezadu. Instalace zásuvek není možná.

Lakování:

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

Upozornění:

Příslušenství, jako jsou nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvířka a posuvné úchytky, najdete pod č. 955474 – 955499.

Technický popis

Užitná šířka	690 mm
Užitná hloubka	2 × 255 mm
Hloubka	750 mm
Řada	Tower
Ø koleček	125 mm
Nosnost	150 kg
Hmotnost	96 kg
Šířka	750 mm
Výška	2070 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Výškové nastavení v rastru	37
Druh produktu	Věž s děrovanou stěnou

Příslušenství

Sada kol pro UNI Line 4dílná Typ 1	955459 1
UNI Towerstacionární, typ H Typ L	955461 L