




Univerzální klíč, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	623610 1
GTIN	4003773048954
Třída artiklu	64D

Popis

Provedení:

Křížový nástrčný klíč ze zinkové litiny lité pod tlakem s plastovým adaptérem a otočným bitem (Phillips a drážka).

Použití:

Pro oblast topení, klimatizace, sanitární techniky a technického vybavení budov.

Vhodné pro:

Čtyřhran 5; 7; 8 mm, trojhran 9 – 10 mm, stupňovitý čtyřhran 6; 7; 8; 9; 10 mm, 6hran 3 mm (na fixační šrouby), upínání bitů 1/4 palce, křížová drážka PH2, drážka 1,0×7 mm.

Technický popis

Celková délka	90 mm
Označení výrobce	Klíč na rozvodné skříňě Profi-Key pro běžné systémy zavírání 90 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	4-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	3-hranný nástrčný klíč

Unášecí profil	4-hranný šroubovák
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Klíč pro rozvaděč