

Garant GRIDLINE

Vertikální skříň, šířka 20G, 2 samonosné výsuvy 6G, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	943104 1000
GTIN	4062406586027
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Vertikální skříňe v 20×28G jsou osazené **samonosnými výsuvy**, které jsou vybaveny **jednotlivým otevíráním výsuvů**, aby bylo možné otevřít vždy jen jeden výsuv. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky.

Rámy výsuvů mají děrování □ 9×9 mm s rastrem 37 mm pro uchycení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříňe jsou připravené pro připevnění na podlahu nebo stěnu a **musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení**.

Zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Všechny výsuvy se zamykají společně.

Zvláštní příslušenství:

Vertikální výsuvy mohou být osazeny:

Police č. 943160, děrovaná stěna č. 943166, šikmá police č. 943162 a č. 943163, lišta Multifix č. 943170.

Lakování:

Korpus a korpus výsuvu světle šedá RAL 7035, čelo vertikálních výsuvů antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus výsuvu nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Hmotnost	70 kg
----------	-------

Nosnost vertikálního výsuvu	175 kg
Počet výsuvů	2
Výška	1000 mm
Hloubka	700 mm
Šířka v G	20
Šířka	500 mm
Hloubka v G	28
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka vertikálního výsuvu	600 mm
ComfortClose	ne
Užitná šířka vertikálního výsuvu	150 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu	691 mm
Provedení vertikálních výsuvů	samonosný
Konstrukce skříně	Základní skříň
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	37 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikální skříň