

Garant UNILINE

**UNI Tower pojízdný, typ U, Typ: M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955465 M
GTIN	4062406586218
Třída artiklu	9GC

**Popis****Provedení:**

Modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem Easyfix.

Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování  $\square$  9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků Easyfix. Tvar U: 2 boční stěny se zadní stěnou. Možnost instalace zásuvek a dvířek.

**Rozsah dodávky:**

UNI Tower č. 955462 vel. M; 2 police č. 955481 vel. M; nástavec č. 955475. vel. GREY; rukojeť č. 955496 vel. 1.

Se 4 říditelnými kolečky (Ø 125 mm), 2 s brzdou.

**Lakování:**

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

**Upozornění:**

Další příslušenství, jako jsou piktogramy, police, zásuvky a dvířka, najdete pod č. 955474 – 955499.

**Technický popis**

Nosnost	150 kg
Výška	2290 mm
Užitná šířka	540 mm
Hmotnost	105 kg
Ø koleček	125 mm
Šířka	720 mm
Hloubka	750 mm
Užitná hloubka	510 mm
Řada	Tower
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Výškové nastavení v rastru	37
Druh produktu	Věž s děrovanou stěnou

## Příslušenství

Posuvná úchytka UNI Line Typ 1	955496 1
UNI Towerpojízdný, typ U Typ M	955462 M
Nástavec proUNI Tower M Typ GREY	955475 GREY
Sada kol pro UNI Line 4dílná Typ 1	955459 1
UNI Towerstacionární, typ U Typ M	955460 M