

**Soustružnický držák, pravý, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	269991 3
GTIN	4960664603220
Třída artiklu	250

Popis

Soustružnický držák 3 ISO kód držáku: SDJCR1010JX-11FF

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC..11T3..

Funkční šířka L_4 : 10 mm

Délka hlavy L_1 : 20 mm

Celková délka L: 120 mm

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	120 mm
Řada	QuickTurn
Délka hlavy L_1	20 mm
Velikost stopky	10 mm
Funkční šířka L_4	10 mm
ISO kód držáku	SDJCR1010JX-11FF
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC..11T3..
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub BH6X25 Typ 1

269993 1

Pružina SP-6 Typ 1

269994 1

Svorka Typ 1

269992 1

Upínací šroub

229715