

Soustružnický držák, pravý, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	269991 1
GTIN	4960664008803
Třída artiklu	25W

Technický popis

ISO kód držáku	KGBR2020K22-15
Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost destiček	12,7 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	GBA43
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub BH6X25 Typ 1	269993 1
Pružina SP-6 Typ 1	269994 1

Svorka Typ 1

269992 1