

Garant**Sada technických fréz 8dílná, GARANT Master UNI – střední, TK, Počet technických fréz: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	541410 8
GTIN	4062406587086
Třída artiklu	51D

Popis**Provedení:**

Sada TK technických fréz Multi Cut s běžnými tvarovými variantami.

Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje **vysoký výkon obrábění** při současně **extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení**. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.

- **Velký úběr materiálu.**
- **Klidný chod.**
- **Nízké zatížení teplem, dlouhá životnost, vylepšený odvod třísek.**
- **Univerzální použití na ocel, INOX a hliník.**

Stopka Ø 6 mm.

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks č. 540220 vel. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Upozornění:

Materiály s horší tepelnou vodivostí; Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.

Technický popis

Řada	GARANT Master Uni
Řezný materiál	TK
Ø stopky	6 mm
Počet technických fréz	8
Druh produktu	Technická fréza

Příslušenství

Technická frézaGARANT Master Uni – střední Typ G0618	540220 G0618
Technická frézaGARANT Master Uni – střední Typ D0605	540220 D0605
Technická frézaGARANT Master Uni – střední Typ M1020	540220 M1020
Technická frézaGARANT Master Uni – střední Typ D1009	540220 D1009
Technická frézaGARANT Master Uni – střední Typ A1020	540220 A1020
Technická frézaGARANT Master Uni – střední Typ C1020	540220 C1020
Technická frézaGARANT Master Uni – střední Typ C0616	540220 C0616
Technická frézaGARANT Master Uni – střední Typ A0616	540220 A0616