

Garant GRIDLINE

Skříňka na čisticí prostředky Šířka 30G s celoplechovými křídlovými dvířky, Výška v mm / typ: 2000-3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	987030 2000-3
GTIN	4062406588526
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Univerzální skříň pro ukládání čisticích prostředků, čisticích zařízení a oděvů. Uchycení pozinkovaných polic je možné v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti 2K na posouvání z materiálu Haptoprene uzamykatelné **cylindrickým zámekem**. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Nosnost police 25 kg. Děrování 9×9 mm v rastru 37 mm na plášti vhodné pro **uchycení háčků a držáků GARANT easyFix** (ve skupině 95).

Rozsah dodávky:

Praktické rozdělení pomocí 4 polic, šířka 13G. Včetně háků a držáků GARANT easyFix.

Rozsah dodávky:

Hák GARANT easyFix č. 955505 vel. 50: 5

Hák GARANT easyFix č. 955605 vel. 60: 2

Držák GARANT easyFix č. 955665 vel. 18–26: 2

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se všemi skříněmi GridLine o hloubce 20G a lze je podle potřeby kombinovat. Další příslušenství jako police a zásuvky najdete ve skupině 94.

Technický popis

Šířka v G	30
Hmotnost	78 kg
Užitná výška	1840 mm
Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Výška	2000 mm
Šířka	750 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříňka na čisticí prostředky

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/987030-2000-3>