

Garant GRIDLINE

**Skříňka na čisticí prostředky Šířka 40G s celoplechovými křídlovými dvířky,
Výška v mm / typ: 2000-4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	987031 2000-4
GTIN	4062406588533
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Univerzální skříň pro ukládání čisticích prostředků, čisticích zařízení a oděvů. Uchycení pozinkovaných polic je možné v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s **cyklindrickým zámekem**. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Nosnost police 25 kg. Děrování 9×9 mm v rastru 37 mm na plášti vhodné pro **uchycení háčků a držáků Easyfix** (ve skupině 95).

Rozsah dodávky:

Praktické rozdělení vždy pomocí 3 polic, šířka 20G. Dodatečná děrovaná stěna uvnitř skříně. Včetně háčků a držáků Easyfix.

Rozsah dodávky:

Hák Easyfix č. 955505 vel. 50: 5

Hák Easyfix č. 955605 vel. 60: 2

Držák Easyfix č. 9554665 vel. 18–26: 2

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se všemi skříněmi GridLine o hloubce 20G a lze je podle potřeby kombinovat. Další příslušenství jako police a zásuvky najdete ve skupině 94.

Technický popis

Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Šířka	1000 mm
Užitná výška	1840 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	109 kg
Výška	2000 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skřínka na čisticí prostředky

Příslušenství

Držák trubek Easyfix Vnitřní Ø 60 mm	955605 60
Držák Easyfix 45° Užitná hloubka 50 mm	955505 50
Upínací držák Easyfix flexibilní Svorky Ø 18-26 mm	955665 18-26