

Garant GRIDLINE

**Skříňka na čisticí prostředky Šířka 40G s celoplechovými křídlovými dvířky,  
Výška v mm / typ: 2000-5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	987031 2000-5
GTIN	4062406588540
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Univerzální skříň pro ukládání čisticích prostředků, čisticích zařízení a oděvů. Uchycení pozinkovaných polic je možné v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s **cyldrickým zámekem**. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Nosnost police 25 kg. Děrování 9×9 mm v rastru 37 mm na plášti vhodné pro **uchycení háčků a držáků Easyfix** (ve skupině 95).

**Rozsah dodávky:**

Praktické rozdělení pomocí 3 polic, šířka 20G. Děrovanou stěnu lze vytáhnout. Dodatečná děrovaná stěna uvnitř skříně. Včetně háčků a držáků Easyfix.

**Rozsah dodávky:**

Hák Easyfix č. 955505 vel. 50: 5

Hák Easyfix č. 955605 vel. 60: 2

Držák Easyfix č. 9554665 vel. 18–26: 2

**Lakování:**

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se všemi skříněmi GridLine o hloubce 20G a lze je podle potřeby kombinovat. Další příslušenství jako police a zásuvky najdete ve skupině 94.

## Technický popis

Výška	2000 mm
Šířka	1000 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Hloubka	500 mm
Hmotnost	111 kg
Užitná výška	1840 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříňka na čisticí prostředky

## Příslušenství

Upínací držák Easyfix flexibilní Svorky Ø 18-26 mm	955665 18-26
Držák trubek Easyfix Vnitřní Ø 60 mm	955605 60
Držák Easyfix 45° Užitná hloubka 50 mm	955505 50