


Garant UNILINE

UNI Tower tvar H asymetrický stacionární, Typ: L**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	987104 L
GTIN	4062406587888
Třída artiklu	9GC

Popis**Provedení:**

Modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací.

UNI Tower ve tvaru H (asymetrický) může být **osazen z obou stran**. Do hlubšího oddílu můžete umístit 2 sběrné nádoby na druhotné suroviny č. 987125 vel. 25 nebo č. 987110 vel. 45. Menší oddíl je vhodný pro uložení čisticích prostředků a vybavení pro čištění.

Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem Easyfix. Všechny vnější stěny a středová příčka mají děrování $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků Easyfix. Pro rychlou vizualizaci se používá volitelný nástavec v antracitové barvě s piktogramem čištění. Volitelná uzamykatelná dvířka nabízejí možnost bezpečného uložení. Dvířka nelze kombinovat s držákem papírových rolí.

Lakování:

Dvoubarevná **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

Upozornění:

Další příslušenství, jako jsou piktogramy, police, zásuvky a dvířka, najdete pod č. 955474 – 955499.

Technický popis

Šířka	750 mm
Užitná hloubka	180/ 330 mm
Výška	1920 mm
Řada	Tower
Hmotnost	92 kg
Užitná šířka	690 mm
Hloubka	750 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Druh produktu	Čisticí stanice