


Garant UNILINE

CLEANING Tower typ H stacionární, Typ: L**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 987102 L |
| GTIN | 4062406588915 |
| Třída artiklu | 9GC |

Popis**Provedení:**

Modulární úklidová věž pro přímý přístup k vybavení pro čištění. CLEANING Tower ve tvaru H (asymetrický) může být **osazen z obou stran**. Ve hlubším oddílu lze umístit až 4 sběrné nádoby na druhotné suroviny č. 987125 vel. 25. Menší oddíl je vhodný pro uložení čisticích prostředků a vybavení pro čištění.

Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem Easyfix. Všechny vnější stěny a středová příčka mají děrování $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků Easyfix. Pro rychlou vizualizaci se používá nástavec v antracitové barvě s piktogramem čištění. Volitelná uzamykatelná dvířka ve vel. L nabízejí možnost bezpečného uložení. Dvířka nelze kombinovat s držákem papírových rolí.

Rozsah dodávky:

CLEANING Tower typ H asymetrický; nástavec č. 955476 vel. L

Lakování:

Dvoubarevný **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nelze konfigurovat.**

Technický popis

| | |
|---------|--------|
| Nosnost | 150 kg |
|---------|--------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Šířka | 750 mm |
| Hloubka | 750 mm |
| Hmotnost | 96 kg |
| Užitná šířka | 690 mm |
| Výška | 2140 mm |
| Užitná hloubka | 180/ 330 mm |
| Řada | Cleaning Tower |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9x9 |
| Druh produktu | Čisticí stanice |

Příslušenství

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Nástavec proUNI Tower L Typ GREY | 955476 GREY |
| Piktogram UNI Line Typ CLEANING | 955474 CLEANING |