



Vozík CarryMore, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	693652 1
GTIN	5733439146425
Třída artiklu	64B

Popis

Provedení:

- Pomocí přepravního vozíku CarryMore je možná jednoduchá přeprava několika spojených nosných rámců CarryMore.
- Velká, praktická a ergonomická rukojeť.
- Velká kola (Ø 25 cm) – díky tomu vhodné na schodiště.
- Nosnou desku je možné sklopit nahoru a pomocí magnetů upevnit ve svislé poloze, aby byla minimalizována potřeba místa ve vozidle.
- Spojka k upevnění CarryMore na přepravním vozíku. Může být nastavena v různých výškách, v závislosti na počtu CarryMore.
- Dodatečný pracovní prostor na CarryMore pro umístění 1 ks CarryLite 4×8.
- Přepravní vozík CarryMore může přepravovat až 4 ks CarryMore 55 nebo 3 ks CarryMore 80.

Materiál (přepravní vozík): Hliníkové

Ø kola: 250 mm

šířka kola: 50 mm

Výška: 1100 mm

Šířka: 400 mm

Ø koleček: 250 mm

Nosnost: 80 kg

Hmotnost: 11,6 kg

Technický popis

Šířka	400 mm
Hmotnost	11,6 kg
Výška	1100 mm
Nosnost	80 kg
Ø koleček	250 mm
Druh produktu	Přepravní rudl