



Sada tvrdokovových příklepových vrtáků „MX4“, Ø vrtáku: 5-12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	789061 5-12
GTIN	4058546348199
Třída artiklu	76G

Popis

Provedení:

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Zvýšená rychlost vrtání díky hlavici se 4 břity. Dvakrát delší životnost oproti 2 břitům. Velkoobjemový design se 4 spirálami. V plastové kazetě.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. **4 spirálový** design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.

Obsah:

Příklepový vrták č. 789050: po 1 ks
vel. 5; 6; 8 délka 110 mm;
vel. 6; 8; 10; 12 délka 160 mm

Technický popis

Ø vrtáku	5 - 12 mm
Počet břitů Z	4
Obal	Plastová kazeta

Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene

Příslušenství

Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus Øxcelková délka 6X160 mm	789050 6X160
Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus Øxcelková délka 12X160 mm	789050 12X160
Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus Øxcelková délka 6X110 mm	789050 6X110
Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus Øxcelková délka 5X110 mm	789050 5X110
Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus Øxcelková délka 8X160 mm	789050 8X160
Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus Øxcelková délka 10X160 mm	789050 10X160