

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush typ C Ø 25 mm 24 dílná sada, Ø stopky 3 mm, RB-ZB, Zrnitost: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573545 50
GTIN	50048011276118
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Zalitě speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a **s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.**

**Radiální** Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).

Upínací trn (**Ø stopky 3 mm**) lze demontovat. Segmenty lze kombinovat s libovolnou šířkou kartáčů.

Se zahnutými štětinami (typ C) pro **obrábění profilovaných povrchů.**

**Použití:**

Dbejte na směr otáčení.

Použití u přímých brusek nebo pružných hřídelí bez dalšího příslušenství.

**Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce.** Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.

**Rozsah dodávky:**

24 jednotlivých segmentů (cca 1,6 mm širokých) **včetně upínacího trnu** s Ø stopky 3 mm.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	35000 min <sup>-1</sup>
Ø kartáče D <sub>1</sub>	25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	3 mm
Barva	zelená
Zrnitost	50
Tloušťka kartáče	1,6 - 10 mm
Zkratka brusiva	Keramické

Atribut názvu produktu	RB-ZB
Označení výrobce	RB-ZB
Druh produktu	Kulatý kartáč