



## Sada pilníků s 2složkovou rukojetí, 6dílná, ve svinovacím pouzdře Kov/dřevo, Sek 2, Délka bez stopky: 250mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	517417 250
GTIN	4009215192285
Třída artiklu	56B

### Popis

#### Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

Pro ochranu pilníků jsou sady přehledně uloženy v **silných nylonových svinovacích pouzdech**. Chráněné pilníky nemohou nic znečistit a nedochází k poškození seku; to zajišťuje konstantní vysoký výkon při pilování, hladké plochy pilníku a prodlouženou životnost.

**Sek 2** = střední.

S ergonomickými 2složkovými plastovými rukojetmi.

#### Použití:

**Kvalitní pilníky** pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

#### Rozsah dodávky:

**6dílná sada s jednou plochou, půlkulatou a kulatou rašplí na dřevo a jedním plochým, půlkulatým a kulatým pilníkem na kov.**

### Technický popis

Atribut názvu produktu	Sek 2
Sek	2

Norma	DIN 7261
Počet samostatných pilníků	6
Druh produktu	Dílenský pilník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

## Příslušenství

Kulatý pilník Délka bez stopky 250 mm	514200 250
Půlkulatý pilník Délka bez stopky 250 mm	513200 250
Rašple na dřevo, kulatá Délka bez stopky 250 mm	519370 250
Rašple na dřevo, plochá tupá Délka bez stopky 250 mm	519300 250
Plochý pilník Délka bez stopky 250 mm	510200 250
Rašple na dřevo, půlkulatá Délka bez stopky 250 mm	519330 250