

Garant**TK odjehlovač hran 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208168 12
GTIN	4045197537430
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez. Tolerance: **Rozměr S = ±0,2 mm.**

Použití:

Velmi vhodný pro **srážení a zčišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce.**

Technický popis

Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,06 mm
Ø břitu D_c	12 mm
Rozměr s	11,9 mm
Počet zubů Z	6
Ø stopky D_s	12 mm
Celková délka L	83 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Rohový úhel čela	30 stupeň
Fazetkové frézování	30 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N

Tolerance jmenovitý Ø	h6
Směr přísluvu	Horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Odjehlovače

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	280 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	105 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		