

Garant**TK odjehlovač hran 90°, bez povlaku, Ø h6 DC: 8mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	208162 8
GTIN	4045197537263
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez. Tolerance: **Rozměr S = ±0,2 mm.**

Použití:

Velmi vhodný pro **srážení a zajišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce.**

Technický popis

Počet zubů Z	6
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm
Rozměr s	5,6 mm
Ø břitu D_c	8 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Celková délka L	63 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Fazetkové frézování	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N

Tolerance jmenovitý Ø	h6
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Odjehlovače

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	105 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
GG(G)	vhodný	55 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		