

Garant**TK odjehlovač hran 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208160 10
GTIN	4045197129406
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Tolerance: **Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.**

Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez.

Použití:Velmi vhodný pro **srážení** a **začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.**Technický popis**

Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,05 mm
Počet zubů Z	4
Rozměr s	9,9 mm
Ø břitu D_c	10 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Celková délka L	72 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Fazetkové frézování	30 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N

Tolerance jmenovitý \varnothing	h6
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Odjehlovače

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	280 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	105 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		