

**Garant****TK odjehlovač hran 60°, bez povlaku, Ø h6 DC: 10mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	208166 10
GTIN	4045197537379
Třída artiklu	11X

## Popis

### Provedení:

Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez. Tolerance: **Rozměr S = ±0,2 mm.**

### Použití:

Velmi vhodný pro **srážení** a **zачиšťování** hran obrobků a pro **konturovací práce.**

## Technický popis

Rozměr s	9,9 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	10 mm
Posuv f <sub>z</sub> v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Počet zubů Z	6
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková délka L	72 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Fazetkové frézování	30 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N

Tolerance jmenovitý Ø	h6
Směr přísluvu	Horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Odjehlovače

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	105 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	M
GG(G)	vhodný	55 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		