



Destička s plným profilem 60° vnější pravá, HBF20, Stoupání: 2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	271970 2
GTIN	4062406592936
Třída artiklu	22B

Popis

Provedení:

Plně slinutý.

Technický popis

Stoupání závitu	2 mm
Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HBF20
Toleranční třída	DIN 13 6H
Druh závitu	MF
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	3,68 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	220 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	85 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	110 m/min	K
CuZn	omezené použití	130 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		