



**Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HBF20, Stoupání: 1mm**



**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271972 1
GTIN	4062406592967
Třída artiklu	22B

**Popis**

**Provedení:**  
Plně slinutý.

**Technický popis**

Stoupání závitu	1 mm
Řezný materiál	HBF20
Toleranční třída	DIN 13 6H
Druh závitu	MF
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	3,68 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	220 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	85 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	110 m/min	K
CuZn	omezené použití	130 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		