



Destička s plným profilem 55° vnější pravá, HBF20, Počet chodů / palec: 14



Údaje o objednávce

Artikové číslo	271978 14
GTIN	4062406593032
Třída artiklu	22B

Popis

Provedení:
Plně slinutý.

Technický popis

Stoupání závitu	14 mm
Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HBF20
Druh závitu	G
Druh závitu	G
Druh závitu	BSP
Vrcholový úhel	55 stupeň
Tloušťka	3,68 mm
Velikost destičky L	16 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	220 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	85 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	110 m/min	K
CuZn	omezené použití	130 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		