



Čistič vzduchu PURIFIAIR, Typ: 620



Údaje o objednávce

Artikové číslo	981081 620
GTIN	4250101189500
Třída artiklu	90N

Popis

Provedení:

Čistič vzduchu PURIFIAIR ke snížení virové zátěže a škodlivých látek ve vnitřním prostoru s vícesložkovým filtračním systémem a integrovanými EPA/HEPA filtry a filtry s aktivním uhlím. Čistič vzduchu odstraňuje výtrusy plísní, pylu a alergeny, odbourává zárodky a bakterie a zneškodňuje je. Odstraňuje nepříjemné zápachy a škodlivé plyny z prostorového vzduchu a neustále filtruje jemný prach.

Každý čistič vzduchu má výkon objemového proudu 160 až 620 m³/h (5 provozních stupňů) a je vhodný pro objem prostoru cca 100 m³ (odpovídá ploše místnosti 40m² při výšce místnosti 2,5 m). U větších místností by se měl používat vyšší počet přístrojů. Optimální počet čističů vzduchu Vám pomůže zjistit náš prodejní tým.

Filtrační technika:

Čistič vzduchu s dvoustranným nasáváním a vícesložkovou filtrační jednotkou sestávající z těchto částí:

- **Omyvatelné předfiltry s kovovou mřížkou pro odloučení hrubého prachu a snížení zátěže následných filtračních stupňů.**
- **Předfiltr G4 k odlučování hrubých nečistot prodlužuje životnost filtru (velikost částic > 0,3 µm, včetně pylu, spór, chuchvalců, vlasů, hmyzu atd.) a chrání následné filtrační stupně.**

- **EPA filtr, třída filtrace E12 pro odlučování částic střední velikosti (velikost částic > 0,3 µm, včetně bakterií, choroboplodných zárodků atd.).**
- **HEPA filtr, třída filtrace H14 podle EN 1822 pro odlučování velmi malých a nanočástic s účinností až 99,995 % (MPPS, včetně virů a choroboplodných zárodků).**
- **Filtr s aktivním uhlím pohlcuje nepříjemné zápachy a plynné znečišťující látky.**

Elektronický displej informuje o nutné výměně filtru.

Rozsah dodávky:

Čistič vzduchu včetně dálkového ovládání, první vícesložková filtrační jednotka.

Upozornění:

Čistič vzduchu nabízí trvale efektivní výsledek jen tehdy, pokud jsou použité filtry pravidelně vyměňovány. Doporučení: 2 – 3 výměny filtru ročně (podle objemu a četnosti použití a intenzity znečištění vzduchu).

Výška: 669 mm

Šířka: 400 mm

Hloubka: 400 mm

Jmenovité napětí: 220 - 240 V

Jmenovitá frekvence: 50 / 60 Hz

Jmenovitý výkon v režimu spánku: 5,5 W

Technický popis

Jmenovitý výkon v režimu turbo	40 W
Hloubka	400 mm
Jmenovitý výkon v režimu spánku	5,5 W
Pracovní hluk	31 - 49 dB
Hmotnost	14 kg
Výška	669 mm
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz
Šířka	400 mm
Množství částic ve vyčištěném vzduchu	620 m ³ /h
Zdroj energie	Síťový provoz
Řada	PURIFIAIR
Druh produktu	Čistič vzduchu

