

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s celoplechová křídlová dvířka,
Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942701 900
GTIN	4062406595494
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 30×28G. Vhodné zásuvky: 26×24G (je třeba objednat zvlášť).

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka	750 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Výška	900 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Šířka v G	30
Hloubka	700 mm
Polohování rukojeti	nahore
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
ComfortClose	ne
Užitná výška	745 mm
Hloubka v G	28
Hmotnost	59 kg
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------