

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s Křídlová dvířka s průzorem,
Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942703 800
GTIN	4062406595500
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 30×28G. Vhodné zásuvky: 26×24G (je třeba objednat zvlášť).

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	700 mm
Užitná výška	645 mm

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka v G	28
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Polohování rukojeti	nahore
Výška	800 mm
Šířka	750 mm
Šířka v G	30
ComfortClose	ne
Hmotnost	56 kg
Konstrukce skříně	Základní skříň
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------