

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s Křídlová dvířka s průzorem,  
Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942703 900
GTIN	4062406595814
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 30×28G. Vhodné zásuvky: 26×24G (je třeba objednat zvlášť).

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

**Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Výška	900 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Šířka	750 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hmotnost	59 kg
Šířka v G	30
Užitná výška	745 mm
Hloubka v G	28
Polohování rukojeti	nahoře
Hloubka	700 mm
ComfortClose	ne
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------