

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s celoplechová křídlová dvířka,  
Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942721 800
GTIN	4062406595821
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 40×28G. Vhodné zásuvky: 36×24G (je třeba objednat zvlášť).

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

**Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Šířka v G	40
Výška	800 mm

Hloubka v G	28
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	645 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
ComfortClose	ne
Hmotnost	63 kg
Hloubka	700 mm
Polohování rukojeti	nahore
Šířka	1000 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------