

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s Celoplechová posuvná dvířka,
Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 942745 900 |
| GTIN | 4062406595876 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 60×28G. Vhodné zásuvky: 26×20G (je třeba objednat zvlášť).
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

| | |
|-------------------|----------------|
| Užitná výška | 763 mm |
| ComfortClose | ne |
| Konstrukce skříně | Základní skříň |
| Hmotnost | 113 kg |

| | |
|--|--|
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Polohování rukojeti | nahoře |
| Šířka | 1500 mm |
| Výška | 900 mm |
| Hloubka | 700 mm |
| Šířka v G | 60 |
| Čelní strana skříně | Celoplechová posuvná dvířka |
| Hloubka v G | 28 |
| Provedení | pro individuální osazení |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1600 |
| Výškové nastavení v rastru | 25 |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Velkoprostorová skříň |

Příslušenství

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Krytka zámku pro GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
|------------------------------------|-------------|