


Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s Posuvná dvířka s průzorem,
Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942747 800
GTIN	4062406595883
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 60×28G. Vhodné zásuvky: 26×20G (je třeba objednat zvlášť).
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka v G	60
Užitná výška	663 mm
Hmotnost	107 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Konstrukce skříně	Základní skříň
Hloubka v G	28
Šířka	1500 mm
Výška	800 mm
Hloubka	700 mm
ComfortClose	ne
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Polohování rukojeti	nahoře
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
------------------------------------	-------------