

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s Posuvná dvířka s průzorem,  
Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942767 900
GTIN	4062406595937
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 80×28G. Vhodné zásuvky: 36×20G (je třeba objednat zvlášť).

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

**Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Polohování rukojeti	nahore
Užitná výška	763 mm
Hloubka v G	28
Hloubka	700 mm

Šířka	2000 mm
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Výška	900 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
ComfortClose	ne
Hmotnost	131 kg
Šířka v G	80
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
------------------------------------	-------------