

Garant**Hrubovací a dokončovací fréza, bez povlaku, Ø k10 DC: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	191640 20
GTIN	4045197104397
Třída artiklu	11W

Popis**Provedení:**

Univerzální fréza s podbroušeným profilem pro hrubování a dokončování. Geometrie čelních břitů pro zanořování. **Excentrické podbroušení.** Univerzální geometrie břitů.

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,07 mm
Ø břitu D_c	20 mm
Počet zubů Z	3
Ø stopky D_s	20 mm
Celková délka L	104 mm
Délka břitu L_c	38 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	k10
Úhel sklonu šroubovice	25 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 8

Norma	DIN 844 B
Profil frézování	NF
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	83 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	25 m/min	P
CuZn	omezené použití	55 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		