

rapid**Navíječka hadic, hliníkové pouzdro, Typ: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080074 20
GTIN	4030704030092
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Navíječka hadic s **vytahovací a navíjecí automatikou** s kovovými pružinami s dlouhou životností s **několikanásobnou aretací každé otáčky**.

Otevřená navíječka hadic s **pláštěm z tlakově litého hliníku**, pozinkovaným, **otočným výstupním třmenem** a robustní **hadicí z PVC zesílená nylonem**.

Použití:

Vhodné pro vzduch.

Pro zvýšení ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zranění, způsobených kabely na podlaze.

Technický popis

Využitelná délka hadice	20 m
Přípojka výstupu	3/8 palec
Materiál hadice	Polyvinylchlorid
Maximální provozní tlak	20 bar
Materiál pláště	Hliník.

Přípojka vstup	3/8 palec
Šířka korpusu	380 mm
Výška korpusu	375 mm
Hloubka korpusu	155 mm
Druh produktu	Navíječka hadic